

TUOTESELOSTE

Linear LED Mobile USB 300 White

Linear LED Mobile USB | Kaapinalusvalaisin liiketunnistimella, paristokäyttöinen, ladattava



Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Kytkeä Auto- tai Päällä/Pois-tilaan
- Akku ladattavissa USB-liitännällä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,50 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	98 lm
Valotehokkuus	65 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300,00 mm
Leveys	50,00 mm
Korkeus	22,00 mm
Tuotteen paino	289,00 g



PG Linear LED Mobile USB 300mm
MiPRC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Sisältyvien paristojen määrä	1

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Linear LED Mobile USB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854497445	Blisteri 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	338.00 g	1.29 dm ³
4099854497452	Kuljetuslaatikko 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2191.00 g	10.51 dm ³
4099854497469	Kuljetuslaatikko 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	13725.00 g	70.95 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.